



Kunststofpijpsnijder



Bestelgegevens

Bestelnummer	819625
GTIN	4045197721471
Artikelklasse	82A

Omschrijving

Uitvoering:

Basisdeel van spuitgietaluminium met 2 (nr. 819605) of 4 geleidingsrollen (nr. 819625) en insteek. **Snelle spindelverstelling** door ratelprincipe en terugtrekveer. Ergonomische handgreep (met reservesnijwieltje voor nr. 819625).

Toepassing:

Voor het doorsnijden van PE-, PP-, VPE-, PB- en PVDF-pijpen.

Wanneer het snijwiel wordt verwisseld, ook te gebruiken voor koperen, aluminium en dunwandige RVS-pijpen. (Optioneel leverbaar.)

Reservedeel:

Reservebouten nr. 819630 (voor nr. 819625) en nr. 819635 (voor nr. 819605).

Snijwieltje Ø: 30 mm

Snijwieltje breedte: 6,25 mm

Snijwieltje boring: 4,85 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 6 - 76 mm

Technische beschrijving

Snijwieltje boring	4,85 mm
Snijwieltje breedte	6,25 mm
Snijwieltje Ø	30 mm
voor uitwendige pijp-Ø	6 - 76 mm
Aantal geleidingsrollen	4

Aantal snijwieltjes

1

AccessoiresUniversele afbramer, 2-componenten-greep met 3 messen
(S10, S20, S35)

838410

Pen voor wieltje

819630

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm

814920 54

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm

814920 35

Reservesnijwieltje voor kunststof- en composietpijpen

819613

Reservesnijwieltje voor koper / aluminium / RVS

819620