

**Garant**
**Spiralinis grąžtas HSS/E, skirtas Hardox H, be dangos, Ø DC h8: 26mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	116380 26
GTIN	4045197032690
Produktų klasė	11C

## Aprašymas

### Modelis:

**Trumpesnė grąžto darbinė dalis** ir iš dalies didesnis MK, **todėl grąžtas pasižymi ypatingu tvirtumu.** Sustiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

### Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	103 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	26 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	224 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	64 mm
Smailas kampas	130 laipsniai

Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8-15 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
HARDOX 500 <1600 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	H
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		