

**Garant**
**Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90°, oksiduotas, Sriegiams: M3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	117020 M3
GTIN	4045197035639
Produktų klasė	11C

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirtas. Mažos bendraaiškumo tolerancijos ribos** tarp gręžimo ir gilinimo  $\emptyset$  garantuoja tikslumą.

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

**Privalumai:**

**Gręžimas ir gilinimas atliekami vienu metu.**

**Paskirtis:**

**Puikiai tinka NC staklėms**, nes tiksli padėtis, geriausios centravimo savybės ir didelis stabilumas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90°. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
$\emptyset D_2$ 2. Pakopa su nuožula h8	3,4 mm
$\emptyset D_1$ 1. Pakopa su nuožula h8	2,5 mm
Sriegiams	M3
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Koto $\emptyset D_s$	3,4 mm
Bendras ilgis L	52 mm
Dantų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	ne
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. pakopa	8,8 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė akлина arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		