

**HOLEX****Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm, Grootste Ø×koplengte: 36X60mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Artikelklasse	52E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental	13500 min <sup>-1</sup>
Grootste Ø	36 mm
kleinste Ø	22 mm
Kop-Ø	5 mm
Koplengte	60 mm
Vormbeschrijving	conisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager

