

Garant**Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90°, oksiduotas, Sriegiams: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	117020 M8
GTIN	4045197035677
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas. Mažos bendraašiško tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo Ø garantuoja tikslumą.

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Privalumai:

Gręžimas ir gilinimas atliekami vienu metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka NC staklėms, nes tiksliai padėtis, geriausios centravimo savybės ir didelis stabilumas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90°. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.

Techninis aprašymas

Sriegiams	M8
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	40 mm
Ø D ₂ 2. Pakopa su nuožula h8	9 mm
Ø D ₁ 1. Pakopa su nuožula h8	6,8 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Bendras ilgis L	84 mm
Dantų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	ne
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	21 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilinio pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		