


Garant**ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309610 11
GTIN	4062406110031
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met zeskant** SW 17.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	40 Nm
Schroefdraad	M14×0,75
Sleutelwijdte SW	17 mm
Buiten-Ø D	19 mm

Totale lengte L	12 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer