

Garant

Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90°, oksiduotas, Sriegiams: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	117020 M12
GTIN	4045197035691
Produktų klasė	11C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas. Mažos bendraaiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo \emptyset garantuoja tikslumą.

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Privalumai:

Gręžimas ir gilinimas atliekami vienu metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka NC staklėms, nes tiksli padėtis, geriausios centravimo savybės ir didelis stabilumas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90°. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.

Techninis aprašymas

Sriegiams	M12
$\emptyset D_2$ 2. Pakopa su nuožula h8	13,5 mm
$\emptyset D_1$ 1. Pakopa su nuožula h8	10,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	54 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Koto $\emptyset D_s$	13,5 mm
Bendras ilgis L	107 mm

Dantų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	30 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklyna arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		