

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte behuizing: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927730 500
GTIN	4062406111762
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie.

Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen.

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

**Opmerking:**

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

**De behuizing mag alleen met lades nr. 927805 worden uitgerust!**

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

**Technische beschrijving**

Wiel-Ø	125 mm
--------	--------

Niet-strepend loopvlak	ja
Diepte	650 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	700 mm
met afrolrand	ja
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte	425 mm
Aantal lades	0
Maximale belastbaarheid	600 kg
Gewicht	28,5 kg
ComfortClose	nee
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte	600 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer