

**Garant**
**Spiralinis grąžtas HSS/E H, be dangos, Ø DC h8: 4,2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114470 4,2
GTIN	4045197019400
Produktų klasė	11B

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Nušlifuotas profilis:** žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

**Sustiprinta šerdis,** be padengimo, **spiralės ilgis pagal DIN 1897, bendras ilgis pagal DIN 338.**

Tinka ir **Hardox plienams.**

Viršūnės forma C.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4,2 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	4,2 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	15,7 mm
Smailas kampas	135 laipsniai

Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	H
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
HARDOX 500 <1600 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		