

**Garant****Centravimo grąžtas HSS R, be dangos, Nominalusis  $\varnothing$  DC k12: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111350 5
GTIN	4045197000682
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

Užgaląstas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Radialinis centravimo grąžtas, forma R:

- **Dėl radialinio linkio perėjimas nuo gręžimo dalies prie gilinimo nėra staigus, kaip formos A, todėl mažesnė lūžio tikimybė.**
- **Jeigu tekimo centro kampas ir pakrypsta, tai žiedo formos darbinio išvengiama to, kad detalė pjaunama tik išorine ar tik vidine pjovimo briaunos dalimi. Net ir pasislinkus tekimo centrui, grąžtas gerai priglunda prie apdirbamo paviršiaus.**

**Techninis aprašymas**

Nominalusis $\varnothing D_c$	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h7
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/aps,
skirta detalių $\varnothing$	63 – 100 mm
Koto $\varnothing D_s$	12,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	R

Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilinio kampas su spinduliu	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		