

Garant**Inhaak-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte: 2400mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 990201 2400 |
| GTIN | 4062406113605 |
| Artikelklasse | 911 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

Kleur:

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016.

Opmerking:

- **De maatvoering van de 500 mm diepe stellingen is compatibel met die van de GridLine kasten. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.**
- **Losse onderdelen en accessoires voor de legbord-inhaakstellingen vindt u ook in onze eShop onder nr. 990271 – 990370.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|---|--|
| Aantal legborden | 5 |
| Stellingdiepte | 400 mm |
| Legbord bevestigingstype | Traverse |
| Stellingopbouw | Basisstelling |
| Legbord diepte | 400 mm |
| Maximale veldbelasting | 900 kg |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 1000 mm |
| Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm |
| Aantal profielframes | 2 |
| Legbord breedte | 946 mm |
| Stellinghoogte | 2400 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg |
| Legbord dikte | 38 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | Diepte 400 mm |
| Producttype | Legbordstelling |

Accessoires

Legbord, verzinkt, met paar draagbalken Geschikt voor stelling diepte 400 mm

990320 400