

Garant**Centravimo grąžtas HSS R, be dangos, Nominalusis \varnothing DC k12: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111350 0,5
GTIN	4045197000590
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgaląstas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Radialinis centravimo grąžtas, forma R:

- **Dėl radialinio linkio perėjimas nuo gręžimo dalies prie gilavimo nėra staigus, kaip formos A, todėl mažesnė lūžio tikimybė.**
- **Jeigu tekimo centro kampas ir pakrypsta, tai žiedo formos darbinio išvengiama to, kad detalė pjaunama tik išorine ar tik vidine pjovimo briaunos dalimi. Net ir pasislinkus tekimo centrui, grąžtas gerai priglunda prie apdirbamo paviršiaus.**

Vienpusis centravimo grąžtas.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h7
Nominalusis \varnothing D _c	0,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,01 mm/aps,
skirta detalių \varnothing	< 4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto \varnothing D _s	3,15 mm
Bendras ilgis L	25 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333

Tipas	R
Tolerancija Nominalusis \emptyset	k12
Gilavimo kampas su spinduliu	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		