

Garant**VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 90°, be dangos, Ø DC h6: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121019 1
GTIN	4045197647603
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Savaime centruojantis, nes **1-a pjovimo briauna** užtikrina **maksimalų gręžimo tikslumą**.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Pastūma turi būti $f = 0,015$ mm/aps.!

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D_c	1 mm
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	4 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,015 mm/aps,
Koto Ø D_s	1 mm
Bendras ilgis L	25 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		