


Garant
XOMT060310ZZER, HB4420, Tipas: S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212852 S
GTIN	4045197625731
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

 Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}: 2 \text{ mm}$

 Pastūma f_z per dantį: 0,4 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,4 mm
Tipas	S
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZER
Kietlydinys	HB4420
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	PVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		