

**Garant****XDMT090416ZDER, HB4420, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212883 S
GTIN	4045197625847
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ **Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,45 mm
Tipas	S
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	4.76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDER
Kietlydinys	HB4420
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,7 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,5 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	PVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		