


Garant**XDMT120516ZDER, HB4420, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212897 S
GTIN	4045197625854
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ **Techninis aprašymas**

Tipas	S
Pastūma f_z per dantį	0,5 mm
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	5.56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT120516ZDER
Kietlydinys	HB4420
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	2 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	PVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		