

Garant**VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 142°, be dangos, Ø DC h6: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121068 20
GTIN	4045197647825
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Savaime susicentruojantis, nes 1 pjovimo briauna užtikrina maksimalų gręžimo tikslumą.

Paskirtis:

Viršūnės kampas **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Pastūma turi būti $f = 0,015$ mm/aps.!

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,015 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Nominalusis Ø D_c	20 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		