

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2.1/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 2.1/16-16
GTIN	4062406000110
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 52,387 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 51 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	52,387 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio gylis	78,58 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto kvadratas □	32 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Kiaurymės Ø	51 mm

Vijų skaičius colyje	16
Ašmenys	HSS
Drožlių griovelių skaičius	6
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	2.1/16-16 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius