

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.1/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 2.1/16-16
GTIN	4062406000127
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 52,387 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 51 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	52,387 mm
Vijų skaičius colyje	16
Koto Ø D _s	40 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio gylis	78,58 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	32 mm

Kiaurymės Ø	51 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	2.1/16-16 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius