

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M51X0,5****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130005 M51X0,5 |
| GTIN             | 4062406007256  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Koto $\varnothing D_s$     | 40 mm      |
| Drožlių griovelių skaičius | 4          |
| Koto kvadratas $\square$   | 32 mm      |
| Norma                      | DIN 376    |
| Ašmenys                    | HSS E      |
| Bendras ilgis L            | 250 mm     |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė         | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė         | 6H +0,20   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 3 6G   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H   |
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Sriegio žingsnis             | 0,5 mm                                       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4  |
| Sriegio gylis                | 153 mm                                       |
| Kiaurymės Ø                  | 50,5 mm                                      |
| Sriegio Ø                    | 51 mm  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M51×0,5                                      |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |