

**Garant****Stiftfrees, HM, Type: T1610/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 T1610/8
GTIN	4062406115791
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Afbraamfrees (binnen)** met linkse-spoedvertanding en hoek van 45° voor het **afschuinen**.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Opmerking:**

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min<sup>#1</sup>

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	16 mm
Totale lengte	120 mm

Vertanding afkorting	Z3
Schacht-Ø	8 mm
Hoek	45 graden
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	afbraam
Koplengte	10 mm
Serie	Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees