

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M8X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130005 M8X1
GTIN	4062406004309
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	7 mm
Sriegio gylis	24 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio Ø	8 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius