



## Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D1210



### Bestelgegevens

Bestelnummer	540750 D1210
GTIN	4045197723581
Artikelklasse	52D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

**HOLEX**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm bolvormig** (KUD).

#### Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Bol
Vorm	D1210
Totale lengte	56 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertanding afkorting	Z7
Kop-Ø	12 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	11 mm

Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		