



Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: G1225



Bestelgegevens

Bestelnummer	540750 G1225
GTIN	4045197723642
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

HOLEX-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm boogvormig, spitse top** (SPG).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Spitsboog
Vorm	G1225
Kop-Ø	12 mm
Vertanding afkorting	Z7
Totale lengte	70 mm
Schacht-Ø	6 mm

Koplengte	25 mm
Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		