




Precisie-binnenmeetgereedschap KT, Meetbereik: 8-12mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 435125 8-12 |
| GTIN | 2050001051035 |
| Artikelklasse | 46D |

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering**. Voor meten van binnenprofielen en -vertandingen, spievertandingen en spienaafprofielen. Grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door segmentafbuiging van de tasterweg. Bestrijkt een groot meetbereik door verwisselbare meetinserts. Voor het opnemen van de kogelinserts zijn de meetinserts voorzien van een binnendraad. De hardmetalen kogels van de kogelinserts zijn al verkrijgbaar vanaf $\varnothing 0,5\text{mm}$ oplopend met $0,001\text{ mm}$ (tolerantie $< 2\text{ }\mu\text{m}$).

Levering:

Gereedschapshouder met taster en meetinserts, zonder kogelinserts en afleesinstrument.

Accessoires:

Kogelinserts met HM-kogels, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322.

Opmerking:

Uitvoering als meetdoorn op aanvraag, voor betrouwbaar en snel meten zonder pendelen.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------------|
| Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 μm |
| Aantal meetschijven | 1 |
| Meetbereik | 8 - 12 mm |
| Aantal tasters | 5 |

| | |
|-------------|--|
| Meetdiepte | 100 mm |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Producttype | 2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001 | 434670 2001 |