




Precisie-binnenmeetgereedschap KT, Meetbereik: 55-250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435125 55-250
GTIN	2050001051066
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering**. Voor meten van binnenprofielen en -vertandingen, spievertandingen en spienaafprofielen. Grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door segmentafbuiging van de tasterweg. Bestrijkt een groot meetbereik door verwisselbare meetinserts. Voor het opnemen van de kogelinserts zijn de meetinserts voorzien van een binnendraad. De hardmetalen kogels van de kogelinserts zijn al verkrijgbaar vanaf $\varnothing 0,5\text{mm}$ oplopend met $0,001\text{ mm}$ (tolerantie $< 2\text{ }\mu\text{m}$).

Levering:

Gereedschapshouder met taster en meetinserts, zonder kogelinserts en afleesinstrument.

Accessoires:

Kogelinserts met HM-kogels, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322.

Opmerking:

Uitvoering als meetdoorn op aanvraag, voor betrouwbaar en snel meten zonder pendelen.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 μm
Aantal tasters	7
Aantal meetschijven	3
Meetdiepte	177 mm

Meetbereik	55 - 250 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5