

**Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: M1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540750 M1020
GTIN	4045197723703
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

HOLEX-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm conisch, spitse top** (SKM).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Kop-Ø	10 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vorm	M1020
Vertanding afkorting	Z7
Totale lengte	64 mm
Vormbeschrijving	Conisch met spitse top
Schacht-Ø	6 mm

Koplengte	20 mm
Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		