

**Graveerfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: E0610****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546910 E0610
GTIN	4045197724274
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z7
Vorm	E0610
Vormbeschrijving	Druppel
Vertandingstype	kruisvertand
Kop-Ø	6,3 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Totale lengte	42 mm
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	9,5 mm

Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		