

Garant**Diamantslijpstiften galvanisch D64, D, Vorm: ZY1401****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 552695 ZY1401 |
| GTIN | 4045197724526 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiesleslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting**. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK**.

Aanbevolen omtreksnelheden: diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

Opmerking:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------|
| Vormbeschrijving | schotel |
| Totale lengte | 36 mm |
| Kop-Ø | 14 mm |

| | |
|-----------------------|------------|
| Schacht-Ø | 3 mm |
| Koplengte | 1 mm |
| Slijpmiddel | Diamant |
| Slijpmiddelaanduiding | D |
| Producttype | Slijpstift |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Hardmetaal (HM) | geschikt | 15-20 m/s | |
| Kunststof, GFK | geschikt | 15-20 m/s | |
| Steen | geschikt | 15-20 m/s | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |