



Rechte slijper, Type: 722320



Bestelgegevens

Bestelnummer	077261 722320
GTIN	4014586879451
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Uiterst handzame rechte slijper.**
- **Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.**
- **Motor met groot vermogen en grote trekkracht.**
- **Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.**
- **Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.**
- **Robuuste rechte slijper met verlaagd toerental.**
- **Ook geschikt voor het bewerken van roestvrij staal.**
- **POWERtronik met toerentalstabilisatie en overbelastingsbeveiliging.**

Levering:

Inclusief spantang \varnothing 6 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een \varnothing van 12 mm.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Elektronische toerentalkeuze	ja
Fabrikantnummer	GSZ8-90PEL
Kabellengte	4 m

Gewicht	1,8 kg
Wattage	710 W
Toerentalbereik	2500 - 9000 min ⁻¹
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	077268 6
--	----------