

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M9X0,35

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130010 M9X0,35
GTIN	4062406011475
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	8,65 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio gylis	22,5 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Sriegio Ø	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M9×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius