

**Accucirkelzaag, Type: M12CCS44****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Artikelklasse	03L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige FUEL™-accucirkelzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor.

- Compact, ergonomisch ontwerp met knopgreep.
- Geïntegreerde afzuigaansluiting voor het aansluiten van afzuigsystemen.
- Diepte- en verstekzaagsnedes tot 50°.
- Robuuste magnesium-beschermkap, pendelkap en bodemplaat.

**Levering:**

Inclusief lader, sleutel voor binnenzeskantbouten, 18-tands-HM-zaagblad, parallelle aanslag en transportkoffer (HD-box).

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v. Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 078212 gr. 18.

**Technische beschrijving**

Zaagblad-Ø	140 mm
Maximaal toerental	3600 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	12 V

Maximale snijdiepte 90°	44 mm
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Gewicht	2,7 kg
Accucapaciteit	4 Ah
Fabrikantnummer	M12CCS44-402C
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Uitvoering	Handcirkelzaag
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

## Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
HM-zaagblad Type 18	078212 18