

Opnameboring-Ø	27 mm
Wisselplaatschroevenset	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Aantal snijkanten Z	5
Serie	Hi5
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219889
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP