

Garant

GARANT Master Titan VHM-frees met meer spaandelaars TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	203124 6
GTIN	4062406120221
Artikelklasse	11Z

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik. Versterkte kern.

Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

Toepassing:

Speciaal voor het frezen van **titanium en titaniumlegeringen**.

Opmerking:

h_{max} : De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.

$a_{e,max}$: = $0,04 \times D$ voor de TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	6 mm
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijlengte L_c	24 mm
Snijkant-Ø D_c	6 mm
Aantal tanden Z	6
Schacht	DIN 1835 B met h5
Totale lengte L	67 mm
Spiraelhoek	40 graden

Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Spaanmiddendikte h_{\max} voor TPC-frezen in titanium > 850 N/mm ²	0,032 mm
Hoekafronding r_v	0,1 mm
Serie	Master Titan
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,04×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	roze
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	100 m/min	S
nat maximaal	geschikt		