

Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg
Eluplan-blad donker, Type: 1500/S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **met** scheidingsplaten, serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Werkblad dikte	50 mm
Diepte	750 mm
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja

Draagvermogen bij continue belasting	250 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Breedte	1500 mm
Gewicht	105 kg
Werkblad diepte	750 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Hefsnelheid	38 mm/s
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel