

**Garant****Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 350 / 300 kg  
Eluplan-blad donker, Type: 1500/S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **met** scheidingsplaten, serieopstelling mogelijk.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Advies:**

Licht montagewerk zittend en staand.

**Opmerking:**

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	89 kg
Werkblad dikte	50 mm
Maximale belastbaarheid	350 kg
Diepte	750 mm
Breedte	1500 mm

Draagvermogen bij continue belasting	350 kg
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Werkblad diepte	750 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Werkblad lengte	1500 mm
Hefsnelheid	22 mm/s
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	350 kg
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel