

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M49X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M49X1
GTIN	4062406021535
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 48 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	250 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	122,5 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Kiaurymės Ø	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	49 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M49×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius