

**Garant****VHM-NC centravimo grąžtas 90° susuktas spirale, be dangos, Ø DC h6: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121020 6
GTIN	4045197038456
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **labai tikslios formos**. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

**≥Ø 6 mm su įpjova HB.**

**Paskirtis:**

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

**Pastaba:**

Įpjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	13 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		