

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.5-44****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 NO.5-44 |
| GTIN | 4062406034320 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 44

Sriegio Ø: 3,18 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,7 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|---------|
| Sriegio Ø | 3,18 mm |
| Koto kvadratas □ | 2,7 mm |
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Sriegio gylis | 9,54 mm |
| Koto Ø D _s | 3,5 mm |
| Vijų skaičius colyje | 44 |
| Ašmenys | HSS E |

| | |
|------------------------------|--|
| Norma | DIN 371 |
| Kiaurymės Ø | 2,7 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,577 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio tipas | UNF |
| Sriegio dydis | 5-44 UNF |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |