

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 11/16-20****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 11/16-20 |
| GTIN             | 4062406035105   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,25 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 14 mm   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3       |
| Sriegio žingsnis           | 1,27 mm |
| Vijų skaičius colyje       | 20      |
| Bendras ilgis L            | 125 mm  |
| Koto kvadratas □           | 11 mm   |
| Drožlių griovelių skaičius | 3       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Sriegio Ø                    | 17,462 mm                                    |
| Kiaurymės Ø                  | 16,25 mm                                     |
| Sriegio gylis                | 34,92 mm                                     |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Sriegio tipas                | UN   |
| Sriegio dydis                | 11/16-20 UN                                  |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |