

**Garant****Schuifmaten, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410100 300
GTIN	4062406122157
Artikelklasse	40Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede.

Meetvlakken fijn gelept. Zonder dieptemaat.

**Accessoires:**

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	Etui
Aflezing	0,05 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Beklengte	64 mm
Kalibratie	A1
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm

Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300