

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 7/16-18
GTIN	4062406039301
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 9,75 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	9,75 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	18

Sriegio gylis	33,33 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/16-18 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius