

**Garant**
**GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees HPC, DLC, Ø e8 DC: 14mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	205250 14
GTIN	4062406122256
Artikelklasse	11X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor het ruwen.

Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.

**Voordeel:**

**Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spanruimtes.**

Tot  $2 \times D$  in massief materiaal bij zeer hoge voedingsnelheden en extreem geluidsarm frezend.

Ramping tot  $45^\circ$  mogelijk.

Zeer hoge voedingsnelheden bij loodrecht insteken mogelijk dankzij **speciale insteekgeometrie**.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø $D_c$	14 mm
Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop	36 mm
Schacht-Ø $D_s$	14 mm
Spiraelhoek	35 graden
Voeding $f_z$ voor kanten in aluminium kortspanend	0,2 mm
Vrijloop-Ø $D_1$	13 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale Ø	e8
Totale lengte L	83 mm

Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,18 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Aantal tanden Z	4
Snijlengte $L_c$	26 mm
Hoekafronding $r_v$	0,32 mm
Serie	Master Alu
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Freesprofiel	WR
Spiraalsoekigheid	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	$0,4 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	geschikt	450 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	380 m/min	N
PA 66	beperkt geschikt	120 m/min	N
PEEK	beperkt geschikt	100 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt
<b>Dienstverlening</b>	
Schachtslijpen Type HB	129100 HB