

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.12-24****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130036 NO.12-24 |
| GTIN             | 4062406041236   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 5,49 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,47 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Vijų skaičius colyje       | 24       |
| Norma                      | DIN 371  |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Koto kvadratas □           | 4,9 mm   |
| Sriegio gylis              | 16,47 mm |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 6 mm     |
| Bendras ilgis L            | 80 mm    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sriegio Ø                    | 5,49 mm                                      |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Sriegio žingsnis             | 1,058 mm                                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Kiaurymės Ø                  | 4,47 mm                                      |
| Sriegio tipas                | UNC-LH                                       |
| Sriegio dydis                | 12-24 UNC LH                                 |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |