

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1-18
GTIN	4062406044350
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	25,4 mm
Kiaurymės Ø	24,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto Ø D _s	20 mm

Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	63,5 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1-18 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius