

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.5/8-16
GTIN	4062406042790
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 41,275 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 39,8 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio gylis	82,55 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio Ø	41,275 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	39,8 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.5/8-16 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius