

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 11/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 11/16-24
GTIN	4062406044053
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,6 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	43,7 mm
Kiaurymės Ø	16,6 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Koto kvadratas $\square$	11 mm
Sriegio $\varnothing$	17,462 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	24
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	11/16-24 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius