

**Garant**
**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.7/8-20**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130040 1.7/8-20 |
| GTIN             | 4062406045258   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 46,42 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm     |
| Sriegio Ø                  | 47,625 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4         |
| Bendras ilgis L            | 250 mm    |
| Koto kvadratas □           | 29 mm     |
| Sriegio gylis              | 119 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 4         |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Kiaurymės Ø                  | 46,42 mm                                     |
| Vijų skaičius colyje         | 20                                           |
| Ašmenys                      | HSS E                                        |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Sriegio žingsnis             | 1,27 mm                                      |
| Sriegio tipas                | UN                                           |
| Sriegio dydis                | 1.7/8-20 UN                                  |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B                                           |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne                                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be                                           |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |