

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.6-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 NO.6-40
GTIN	4062406043308
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,505 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,95 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	4 mm
Vijų skaičius colyje	40
Kiaurymės Ø	2,95 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Sriegio Ø	3,505 mm

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Sriegio gylis	8,8 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	6-40 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius