

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/16-40

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 5/16-40
GTIN	4062406043582
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,4 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	7,4 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	7,938 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Ašmenys	HSS E

Vijų skaičius colyje	40
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	19,85 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	5/16-40 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius